



ZAL85U

## Kabelverteilerschrank, für universN, 1370 x 1465 x 320mm

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

Höhe	1370 mm
Breite	1465 mm
Tiefe	320 mm
Materialdicke Seitenwand	3,5 mm

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK10

#### Ausstattung

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	5

#### Installation, Montage

Montage auf	Eingrabschelle
Geeignet für Außenbereich	Ja

#### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

#### Ausstattung

Anzahl Reihen	8
---------------	---

#### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

#### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

#### Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

