



WL1462

**lumina Gniazdo SCHUKO z przesłoną styków, samozaciski, srebrny**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Materiały**

Kolor Srebrny

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal

Tworzywo sztuczne

Obróbka Lakierowany

**Wymiary**

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 44 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 35 mm

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Łączność**

Typ połączenia quickconnect

Z mocowaniem pazurowym Tak

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów  
Połączenie śrubowe

Typ złącza/wtyczki USB Bez

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

Wstępnie wyposażony w Gniazdo wtykowe

**Pojemność**

Liczba modułów 0

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

**Funkcje**

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

**Identyfikacja**

Z nadrukiem Nie

---

**Dodatkowe informacje**

Ochrona Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

---

**Odpowiednie do**

lumina

---

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS Tak

---