



REV512Y



IK07

IP54

Türstation Video 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE für Fingerprintleser-Einbau

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Abmessungen	295.80 x 133.50 mm
-------------	--------------------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abmessungen

Dicke Putzausgleich	17 mm
---------------------	-------

Materialstärke	2 mm
----------------	------

Höhe	295,80 mm
------	-----------

Breite	133,50 mm
--------	-----------

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	2
------------------	---

Ruftaster Schließzeit	3 s
-----------------------	-----

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
-------------------------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Texte

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
--------------	----------------------------------------------------

Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung LED Nachtbeleuchtung für Kamera
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
--------	-----------------------------------------------

Montageart	Für senkrechte Montage Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster
------------	------------------------------------------------------------------

Dichtung	Mit Fugendichtungsband
----------	------------------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----