



REV512X



IK07

IP54

**Türstation Video 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE für Fingerprintleser-Einbau**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Abmessungen 295.80 x 133.50 mm

**Werkstoff**

Farbe Edelstahl

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Werkstoff**

Glanzgrad Matt

**Abmessungen**

Dicke Putzausgleich	17 mm
Materialstärke	2 mm
Höhe	295.80 mm
Breite	133.50 mm

**Spannung**

Betriebsspannung 24 - 24 V

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten	2
Ruftaster Schliesszeit	3 s

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -20 - 55 °C

**Texte**

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
Beleuchtung	Langlebige, homogene weisse LED Ruftasten-Hinterleuchtung LED Nachtbeleuchtung für Kamera
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz
Montageart	Für senkrechte Montage Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster
Dichtung	Mit Fugendichtungsband