



REV512X



IK07

IP54

Platine extérieure Video 2 bouton poussoir ONE pour lecteur d'empreinte

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur Acier inoxydable

Dimensions

Dimensions 295.80 x 133.50 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Matière

Finition Mat

Dimensions

Compensation de l'épaisseur du mur 17 mm

Épaisseur matière 2 mm

Hauteur 295.80 mm

Largeur 133.50 mm

Tension

Tension de service 24 - 24 V

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels 2

Temps de fermeture du poussoir d'appel 3 s

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 55 °C

Textes

Marquage Changement des porte-nom par l'avant sans outil spécial

Éclairage Rétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d'appel
Éclairage nocturne LED pour caméra

Protection Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme

Mode de montage Pour montage vertical
Poussoirs d'appel incassables affleurants

Joint d'étanchéité Avec bande d'étanchéité