



BRP6510019016

**tehalit.BRP Kanał PVC podstawa 65x100, biały**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	70 mm
Szerokość	100 mm
Długość	2000 mm

**Pokrywa, drzwi**

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
Szerokość osłony 1	80 mm
Szerokość osłony 2	0 mm
Szerokość osłony 3	0 mm

**Wymiary**

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	5300 - 5300 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	-----------------------------

**Pojemność**

Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	12
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	33

**Kompatybilność**

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
-----------------------------	-----------------------------------

**Instalacja, montaż**

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

**Materiały**

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Biały
Kod RAL	9016

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

**Łączność**

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

**Sprzęt**

Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

