



75318003



IP20



Schalt-/Jalousieaktor 8-/4fach 16 A Schließer, Hand, KNX lichtgrau

Technische Eigenschaften

Einstellungen

| | |
|-----------------------------|-----|
| Unterstützten Einstellmodus | ETS |
|-----------------------------|-----|

Konnektivität

| | |
|------------------------|------|
| Mit Bussystem KNX | Ja |
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen | 90 x 72 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Werkstoff

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | Lichtgrau |
|-------|-----------|

Ausstattung

| | |
|--------------------|------|
| Funk bidirektional | Nein |
|--------------------|------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Leistung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Glühlampenlast 230 V Lampe | 3000 - 3000 W |
|----------------------------|---------------|

Spannung

| | |
|---|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung U _e | 230 - 230 V |
| Betriebsspannung über Bus | 21 - 32 V |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

Texte

| | |
|--------------|--|
| Funktion | Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Windsensor Mit Sonnenschutzfunktion |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |