



WH11592200A

basico: Prise type 15 avec bornes à vis avec face pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Blanc

Code RAL

9010

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Dimensions

Hauteur

52 mm

Largeur

58 mm

Profondeur

49 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

42 mm

Profondeur de montage

7 mm

Raccordement

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage

Encastré

Connectivité

Type de connection / prise

Raccordement borne à vis

Type de montage

Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 15

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

1

Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

Textes

Inscription

Sans inscription

Housse

Obturateur centrale

Protection

Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement

Avec bornes à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui