




10122114

Β.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 2 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	2
Αριθμός στοιχείων	2

Υλικά

Χρώμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Κωδικός RAL	9022
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	152,20 mm
Πλάτος	80,70 mm
Βάθος	9,90 mm
Αριθμός μονάδων οριζόντια	2
Αριθμός μονάδων κάθετα	2

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφικτήρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
---------------------	--

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι