



UC966

Barra in rame forata M10 sezione 80x5 L1750

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	900 A
-------------------	-------

Serie

Larghezza/spessore sbarra	80 - 80 mm
---------------------------	------------

Altezza sbarra	5 mm
----------------	------

Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	7
--------------------------------	---

Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----