



UC966

Barra de cobre perf. M10 80x5 l.1750

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	900 A
------------------	-------

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora	80 - 80 mm
Altura do barramento	5 mm

Equipamento

Número de secções	7
-------------------	---

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim