



WL1453

**Zásuvka schuko, bezšroubová, černá mat**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

**Elektrický proud**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

**Podmínky použití**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10 - 35 °C |
|------------------|-------------|

**Frekvence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Materiál**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Barva            | Černá              |
| Kód RAL          | 9004               |
| Povrchová úprava | Matná              |
| Materiál         | Kov<br>Umělá hmota |
| Povrch           | Lakované           |

**Rozměry**

|  |       |
|--|-------|
| Výška  | 71 mm |
| Šířka  | 71 mm |
| Hloubka  | 44 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 35 mm |

**Instalace, montáž**

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

**Konektivita**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typ připojení              | quickconnect                               |
| Upevnění pomocí třmenů     | Ano  |
| Druh montáže               | Upevnění příchytkou<br>Šroubovací přípojka |
| Typ konektoru/zástrčky USB | Bez  |

**Vybavení**

|   |        |
|---|--------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | SCHUKO |
| Otočná středová vložka                  | Ne     |
| Se zavěšeným víkem                      | Ne     |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem    | Ne     |
| Se signálním světlem                    | Ne     |

**Příslušenství**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Popisové pole   | Ne             |
| Předem vybaveno | Výstup zásuvky |

**Kapacita**

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 0 |
|--------------|---|

**Bezpečnost**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ne   |
| Mechanická odolnost IK            | IK02 |
| Stupeň krytí IP                   | IP20 |

**Funkce**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
| S funkčním osvětlením    | Ne |

**Identifikace**

|            |    |
|------------|----|
| S potiskem | Ne |
|------------|----|

---

**Texty**

---

Ochrana Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

---

**Vhodné pro**

---

lumina

---

**Udržitelnost**

---

V souladu se směrnicí RoHS Ano

---