




381113



Interrupteur rotatif store 1p enjol, bouton rotatif, Serie 1930/Glas, noir brill

Caractéristiques techniques

Matières

Couleur	Noir
Code RAL	9005

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Interrupteur unipolaire
--	-------------------------

Matières

Finition de la surface	Brillant
Matière	Métal PVC

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))
Courant de commutation	10 A

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Type de commutation	Avec position 0
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Adapté à

Serie 1930 / Série Glas

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----