



381113



## Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Υλικά

Χρώμα	Μαύρο
Κωδικός RAL	9005

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Τύπος διακόπτη ρολών	μονοπολικός διακόπτης
----------------------	-----------------------

#### Υλικά

Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό

#### Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 AX (100W LED (SBL))
Ρεύμα διακοπής	10 A

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

#### Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη	Με θέση ουδετέρου
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες

#### Κατάλληλο για

Serie 1930 / Serie Glas

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----