



WH101867E

**Einsatz: Schlüsseltaster Schliesser ohne Zylinder**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 25 A

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Polanzahl 1

**Werkstoff**

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

**Abmessungen**

Höhe 46 mm

Breite 58 mm

Tiefe 49 mm

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 72 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz  
Aufputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"

Schaltart/Variante Schliesser

**Geeignet für**

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja