




WL1452

## lumina Gniazdo SCHUKO, samozaciski, srebrny

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Materiały

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kolor                   | Srebrny           |
| Kod RAL                 | 9006              |
| Wykończenie powierzchni | Mat               |
| Materiał                | Metal             |
|                         | Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                 | Lakierowany       |

#### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Głębokość                    | 44 mm |
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 35 mm |

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Łączność

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Typ połączenia         | quickconnect                                      |
| Z mocowaniem pazurowym | Tak                                               |
| Rodzaj montażu         | Mocowanie za pomocą pazurów<br>Połączenie śrubowe |
| Typ złącza/wtyczki USB | Bez                                               |

#### Sprzęt

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |

#### Akcesoria

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Posiada pole opisowe  | Nie             |
| Wstępnie wyposażony w | Gniazdo wtykowe |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 0 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi     | Nie  |
| Odporność na uderzenie IK           | IK02 |
| Klasa ochrony przed wnikaniami (IP) | IP20 |

#### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

#### Identyfikacja

|             |     |
|-------------|-----|
| Z nadrukiem | Nie |
|-------------|-----|

---

**Dodatkowe informacje**

Ochrona

Bez zwiększonej ochrony styków

---

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS

Tak