



WH36184700Q

robusto NAP Gr.1 komplett: Schliesseltaster/1p/ 1->0 / 30° / KABA8 IP55 Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	25 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Signalweiss
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	102.7 mm
Einbautiefe	95.2 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stossfestigkeit IK	IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Zentralstücke	Für Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58 mm
Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Montageart	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Schliesser
Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen

Geeignet für

robusto Aufputz

Produktdatenblatt

WH36184700Q

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja