



WH36184700A

robusto Poussoir à clé/1p/ 1->0 /30% KABA8 + face IP55 pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

25 A

Tension

Tension nominale

230 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande

Clé

Nombre de pôles

1

Matière

Couleur

Blanc de sécurité

Finition

Mat

Matière

Thermoplastique

Traitement de surface

Non traité

Transparent

Non

Dimensions

Hauteur

86 mm

Largeur

86 mm

Profondeur

95.2 mm

Profondeur de montage

58.2 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

37 mm

Installation, montage

Montage

Encastré
En saillie

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux

Sans

Nombre de touches

0

Type de bouton poussoir

Bouton -poussoir simple

Contact d'acquittement

Non

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Avec fixation à griffes

Non

Sécurité

Indice de protection IP

IP55

Résistance aux chocs IK

IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Textes

Plaques centrales

Pour plaque centrale avec découpe Ø 58 mm

Inscription

Avec inscription « 0 ← 1 »

Mode de montage

Montage individuel ou associé

Éclairage

Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation

Contact à fermeture

Type de raccordement

Avec raccords à vis

Convient pour

robusto encastré / robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui