



WH36184700C

robusto mouillé ENC Gr.1 compl.: Poussoir à clé/1p/ 1->0 // KABA8 IP55 Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation

25 A

**Tension**

Tension nominale

230 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande

Clé

Nombre de pôles

1

**Matière**

Couleur

Blanc de sécurité

Finition

Mat

Matière

Thermoplastique

Traitement de surface

Non traité

Transparent

Non

**Dimensions**

Hauteur

86 mm

Largeur

86 mm

Profondeur

95.2 mm

Profondeur de montage

58.2 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

37 mm

**Installation, montage**

Montage

Encastré

**Commandes et indicateurs**

Témoin lumineux

Sans

Nombre de touches

0

Type de bouton pousoir

Bouton -poussoir simple

Contact d'acquittement

Non

**Connectivité**

Type de connection / prise

Raccordement borne à vis

Avec fixation à griffes

Non

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP55

Résistance aux chocs IK

IK07

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

**Textes**

Plaques centrales

Pour plaque centrale avec découpe Ø 58 mm

Inscription

Avec inscription « 0 < 1 »

Mode de montage

Uniquement utilisable comme appareil individuel

Éclairage

Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation

Contact à fermeture

Type de raccordement

Avec raccords à vis

**Convient pour**

robusto encastré

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui