



WH11592205A

**basico: Prise type 15 avec bornes à vis avec face pour combinaison Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

10 A

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur

Noir

Code RAL

9005

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

**Dimensions**

Hauteur

52 mm

Largeur

58 mm

Profondeur

49 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

42 mm

Profondeur de montage

7 mm

**Raccordement**

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage

Encastré

**Connectivité**

Type de connection / prise

Borne à vis

Type de montage

Fixation par vis

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 15

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

**Capacité**

Nombre de modules

1

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

**Textes**

Inscription

Sans inscription

Housse

Obturateur centrale

Protection

Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement

Avec bornes à vis

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui