



WH101864F

Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S1 ohne Zylinder

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz Aufputz |
|-------------|----------------------|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Kennzeichnung

| | |
|------------------|--------------|
| Zusammenstellung | Basiselement |
|------------------|--------------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen | 77 x 77 mm |
| Einbautiefe | 63 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 73 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

Architektur

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel ohne Zylinder |
|-----------------------|-------------------------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 25 A |
|-----------|------|

Texte

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
| Beleuchtung | Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar) |
| Schaltart/Variante | Serienschalter Schema 1/1-polig |