



75441242



### Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Arsys weiß, glänzend

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	7,50 mA
---------------------------------	---------

##### Funktionen

Parallel Betrieb möglich	Nein
Mit Vor-Ort Bedienung	Nein

##### Werkstoff

Farbe	Weiß
RAL Nummer	1013

##### Abmessungen

Abmessungen	70.80 x 70.80 mm
Einbautiefe	22,70 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	26 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse	IV (2%)

##### Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

##### Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
------------	--------------------

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja