



75441244



#### Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Arsys hellbronze, Metall

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	7,50 mA
---------------------------------	---------

###### Funktionen

Parallel Betrieb möglich	Nein
Mit Vor-Ort Bedienung	Nein

###### Werkstoff

Farbe	Hellbronze
RAL Nummer	3012

###### Abmessungen

Abmessungen	70.80 x 70.80 mm
Einbautiefe	22,70 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	26 mm

###### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse	IV (2%)

###### Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

###### Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
------------	--------------------