



WH101865E

**Einsatz:** Schlüsselschalter S2 ohne Zylinder

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Abmessungen**

Abmessungen	44 x 58 mm
Einbautiefe	63 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	73 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	25 A
-----------	------

**Texte**

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Umschalter Schema 2/1-polig, 0-1-0-2

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja