



WH101865E

**Insert: Interrupteur à clé sans cylindre S2/ 1p**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base
--	-----------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	44 x 58 mm
Profondeur de montage	63 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	73 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-1-0-2

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui