



ZAN142PV8-2

Anschlussäule für Baustellenanschluss, mit Doppelschließung, Gebiet Westnetz

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 1420 mm |
| Breite | 320 mm |
| Tiefe | 225 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 3,5 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schließungstyp | Schloss mit Schlüssel |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Felder | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 0 |

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|----------------|
| Montage auf | Eingrabschelle |
| Geeignet für Außenbereich | Ja |

Werkstoff

| | |
|------------|---------------------------------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Werkstoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 4 |
|---------------|---|

Werkstoff

| | |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 2 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 100 A |
|-----------|-------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 400 V |
|--------------|-------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

