



VF122PJ

**Ormar, Golf, PŽ, 1 red, 22M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 400 - 400 V

**Instalacija, montaža**

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na PŽ montaža

**Električna struja**

Nazivna struja 63 A

**Oprema**

Broj šina 1

Broj redova 1

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

**Kapacitet**

Broj modula 22

**Funkcije**

Sa uvodima za provodnike Da

**Dimenzije**

Visina 293 mm

Širina 532 mm

Dubina 97,50 mm

Ugrađena visina 257 mm

**Poklopac, vrata**

Broj vrata ormara 1

**Dimenzije**

Ugrađena širina 498 mm

**Poklopac, vrata**

Broj brava 0

**Dimenzije**

Ugrađena dubina 72 mm

Broj jedinica širine 22

**Poklopac, vrata**

Vrata/poklopac je proziran Ne

Vrsta vrata ormara Jedna vrata

**Materijali**

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

**Oprema**

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

**Materijali**

UV otporno Ne

**Sigurnost**

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Otpornost na udarce IK IK07

---

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C
Klasa zaštite sa vratima	IP40

---

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----