



FP02TN2

**Schrank, univers, IP44/I, 1550x550x205mm, leer**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1550 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Stangenschloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

**Ausstattung**

Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4

**Installation, Montage**

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	10
---------------	----

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	250 A
-----------	-------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----