



75441281



Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.5 Aluminium bronze eloxiert

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	7,50 mA
---------------------------------	---------

Funktionen

Parallel Betrieb möglich	Nein
Mit Vor-Ort Bedienung	Nein

Werkstoff

Farbe	Bronze
RAL Nummer	1035

Abmessungen

Abmessungen	70.80 x 70.80 mm
Einbautiefe	22,70 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	26 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse	IV (2%)

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
------------	--------------------