



75441283



IP20



Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle B.7 alu, matt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 7,50 mA

Funktionen

Parallel Betrieb möglich Nein

Mit Vor-Ort Bedienung Nein

Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Abmessungen

Abmessungen 70.80 x 70.80 mm

Einbautiefe 22,70 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 26 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Energieeffizienzklasse IV (2%)

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Texte

Montageart Ohne Spreizkrallen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja