




75441283



IP20



Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle B.7 alu, matt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	7,50 mA
---------------------------------	---------

Funktionen

Parallel Betrieb möglich	Nein
--------------------------	------

Mit Vor-Ort Bedienung	Nein
-----------------------	------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
-------	-----------

RAL Nummer	9006
------------	------

Abmessungen

Abmessungen	70.80 x 70.80 mm
-------------	------------------

Einbautiefe	22,70 mm
-------------	----------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	26 mm
-----------------------------	-------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Energieeffizienzklasse	IV (2%)
------------------------	---------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
------------	--------------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----