



B46000

Interrupteur bipolaire lumineux TerCia 2 modules blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Encastré

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Brillant
Satiné

Matériau Polycarbonate (PC)

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage Clipsé
Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 45 x 45 mm

Profondeur de montage 52 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Textes

Éclairage Éclairable par LED d'état

Type de commutation 2 - pôles Arrêt

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui