



B46000

Interrupteur bipolaire lumineux TerCia 2 modules blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Satiné	Matériau
--------	----------

Polycarbonate (PC)

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé Fixation par vis
-----------------	----------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	45 x 45 mm
------------	------------

Profondeur de montage	52 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Textes

Éclairage	Éclairable par LED d'état
-----------	---------------------------

Type de commutation	2 -pôles Arrêt
---------------------	----------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----