




KD304M

Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 4 spouštěče motorů

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Rozměry

Délka	176 mm
-------	--------

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	4500 V
Provozní napětí AC	230 - 400 V

Připojení

Průřez plného vodiče	10 mm ²
Typ konektoru/zástrčky	Fázová přípojnice s vidlicí

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Kapacita

Počet modulů	10
--------------	----

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----