



KN22P

QuickConnect фазна клема 5x16мм2+17x4мм2 ширина 90мм

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

#### Архітектура

Кількість полюсів	1
Тип полюса	1P

#### Розміри

Висота	33 mm
Ширина	90 mm
Глибина	34 mm

#### Напруга

Номинальна напруга	230 - 230 V
Номинальна напруга ізоляції Ui	400 V

#### Матеріали

Colour	Коричневий
Матеріал	Поліамід (PA)
Код RAL	8014

#### Підключення

Тип з'єднання	З'єднання перо/пружина
---------------	------------------------

#### Під'єднання

Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>
З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>

#### Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так