



KN22N

QuickConnect N-клема 5x16мм2+17x4мм2 ширина 90мм

Технічні характеристики

Електричний струм

| | |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 63 A |
|-------------------|------|

Архітектура

| | |
|-------------------|----|
| Кількість полюсів | 1 |
| Тип полюса | 1P |

Розміри

| | |
|---------|-------|
| Висота | 33 mm |
| Ширина | 90 mm |
| Глибина | 34 mm |

Напруга

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Номинальна напруга | 230 - 230 V |
| Номинальна напруга ізоляції Ui | 400 V |

Матеріали

| | |
|----------|---------------|
| Colour | Синій |
| Матеріал | Поліамід (PA) |
| Код RAL | 5002 |

Підключення

| | |
|---------------|------------------------|
| Тип з'єднання | З'єднання перо/пружина |
|---------------|------------------------|

Під'єднання

| | |
|---|----------------------------|
| Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників | 1,5 - 25,0 mm ² |
| З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем | 1,5 - 25,0 mm ² |

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|