



WH101862E

Einsatz: Schlüsselschalter S0/2-polig ohne Zylinder

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
Nennspannung	250 V

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Abmessungen

Abmessungen	44 x 58 mm
Tiefe	70 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	66 mm

Werkstoff

Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

Texte

Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/2-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja