



WH101862E

**Insert:** Interrupteur à clé sans cylindre S0/ 2p

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 - 250 V
Tension nominale	250 V

**Installation, montage**

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Dimensions	44 x 58 mm
Profondeur	70 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	66 mm

**Matière**

Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Architecture**

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

**Textes**

Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles
Type de raccordement	Avec bornes à vis

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui