



WH23600700Q

kallysto apparent complet: T13 SIDOS FI/RCCB 30mA avec bornes enfichables/ Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 64 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Installation, montage

Montage En saillie

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Norme suisse type 13

Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP20

Identification

Avec inscription Oui

Convient pour

kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui