



ZAY88870

Tür, rechts, Ersatzteil, für KVS, asymmetrisch, Größe 2, Höhe: 1355 mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1272 mm
Breite	795 mm
Tiefe	52 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Doppeltür, asymmetrisch
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser	2

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Architektur

Position Schranktür	Vorne
---------------------	-------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl Reihen	8

Konnektivität

Montageart	Mit Scharnier
------------	---------------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Ja
----------------------------	----

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----