



WH101869F

Insert: Poussoir à clé sans cylindre / 1 pôle avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	25 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Clé sans cylindre
Nombre de pôles	1

Matière

Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	49 mm
Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	72 mm

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
Contact d'acquiescement	Non

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »
Type de commutation	Contact inverseur avec position nulle 1-pôle

Convient pour

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui