



KN26N

QuickConnect N-клема 6x16мм2+20x4мм2 ширина 105мм

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Тип полюса	1P
------------	----

Розміри

Висота	33 mm
--------	-------

Ширина	105 mm
--------	--------

Глибина	34 mm
---------	-------

Напруга

Номинальна напруга	230 - 230 V
--------------------	-------------

Номинальна напруга ізоляції Ui	400 V
--------------------------------	-------

Матеріали

Colour	Синій
--------	-------

Матеріал	Поліамід (PA)
----------	---------------

Код RAL	5002
---------	------

Підключення

Тип з'єднання	З'єднання перо/пружина
---------------	------------------------

Під'єднання

Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1,5 - 25,0 mm ²
--	----------------------------

З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1,5 - 25,0 mm ²
---	----------------------------

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----