



KD303M

Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 3 Motorschutzschalter

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 3

Abmessungen

Länge 132 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U_{imp} 4500 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

Kapazität

Anzahl Module 7,50

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja