



L063M125A

Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 25A 3polig mit Sicherungsdummys 60mm

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgröße	D02
-----------------	-----

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A 4 A 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschienensystem
Nominales Drehmoment	2,50 - 2,50 Nm

Abmessungen

Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 30 mm
Höhe	209 mm
Breite	27 mm
Tiefe	77 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 25 mm ²
---	--------------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,50 W
---------------------------------------	--------

Gebrauch

Gebrauchskategorie	AC 22B
--------------------	--------

Leistung

Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert	5,50 W
--	--------

Texte

Schutz	Berührungsschutz finger und handrückensicher
--------	--

Elektrischer Strom

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _{cc}	50 kA
--	-------

Spannung

Isolationsspannung U _i	800 V
-----------------------------------	-------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja