



WH101863F

Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/3-polig ohne Zylinder

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Abmessungen	77 x 77 mm
-------------	------------

Einbautiefe	63 mm
-------------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	77 mm
-----------------------------	-------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel ohne Zylinder
-----------------------	-------------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-------------	--------------------------------------

Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/3-polig
--------------------	------------------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----