



WH101861F

Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S0/1-polig ohne Zylinder

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Abmessungen	77 x 77 mm
Einbautiefe	63 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	66 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel ohne Zylinder
-----------------------	-------------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/1-polig

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja