



Tür, rechts, Ersatzteil, für KVS, asymmetrisch, Größe 2, Höhe: 1005 mm

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	921 mm
Breite	795 mm
Tiefe	52 mm

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Doppeltür, asymmetrisch
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser	2

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

**Architektur**

Position Schranktür	Vorne
---------------------	-------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel

**Ausstattung**

Anzahl Felder	3
Anzahl Reihen	6

**Konnektivität**

Montageart	Mit Scharnier
------------	---------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Ja
---------------------------	----

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----