



KN26E

QuickConnect PE-клема 6x16мм²+20x4мм² ширина 105мм

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	1
Тип полюса	1P

Розміри

Висота	33 mm
Ширина	105 mm
Глибина	34 mm

Напруга

Номинальна напруга	230 - 230 V
Номинальна напруга ізоляції U _i	400 V

Матеріали

Матеріал	Поліамід (PA)
Код RAL	6032

Підключення

Тип з'єднання	З'єднання перо/пружина
---------------	------------------------

Під'єднання

Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1,5 - 25,0 mm ²
З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1,5 - 25,0 mm ²

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так