




K53

borne de commande

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	35 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	500 - 500 V
------------------	-------------

Architecture

Nombre de pôles	7
-----------------	---

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide pour la commande	1 - 6 mm ²
--	-----------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----