



WL1040

Zásuvka se zemnicím kolíkem a clonkami, bezšroubová, bílá lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 35 °C

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Bílá

Kód RAL 9016

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov

Povrch Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 44 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení quickconnect

Upevnění pomocí třmenů Ano

Druh montáže Upevnění příchytkou
Šroubovací přípojka

Typ konektoru/zástrčky USB Bez

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Uzemňovací kolík

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano

Se signálním světlem Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Předem vybaveno Výstup zásuvky

Kapacita

Počet modulů 0

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK02

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Vhodné pro

lumina

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----